Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, тип GK-53100 Артикульный номер: 6113073

Внутренний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне 83° - 97°.



PC/ ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6113073
Тип	GK-IH53100SW
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	регулируемый
Производитель	OBO
Размер	110x145x145
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12,856 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8818 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Длина	145 мм
Ширина	110 мм
Высота	58 мм

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, тип GK-53100
Артикульный номер: 6113073

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Форма	Симметрично
для размера короба	53 x 100 mm
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании	нет
Ширина верхних крышек	0 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Защитная плёнка	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	97 мм
Угловой диапазон мин.	83 мм