Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Артикульный номер: 6274443



Регулируемый внутренний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA. Фасонные детали регулируются под углом 85° - 95° и применяются для симметричных и асимметричных коробов.

PC/ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6274443
Тип	GK-IH70130SW
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	регулируемый
Производитель	OBO
Размер	70x130
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	14,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,1951 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Длина	145 мм
Ширина	139 мм
Высота	155 мм

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Артикульный номер: 6274443

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Форма	Симметрично
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании	нет
Ширина верхних крышек	0 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Защитная плёнка	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	95 мм
Угловой диапазон мин.	85 мм