Технический паспорт

Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, тип 53100
Артикульный номер: 6113103



Т-образное соединение для создания ответвления в 90° для кабельных коробов 53100/53100.

PC/ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6113103
Тип	GK-TR53100SW
Обозначение 1	Адаптер для Т-образ. секции
Обозначение 2	для Rapid 45-2
Производитель	OBO
Размер	160x62x56
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,405 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,251 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Длина	160 мм
Ширина	62 мм
Высота	55,5 мм

Технический паспорт

Адаптер T-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, тип 53100
Артикульный номер: 6113103

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании	нет
Ширина верхних крышек	0 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Защитная плёнка	нет
Симметрично	нет