

# Технический паспорт

## Фиксатор FT

Артикульный номер: 6016820



Зажим для крепления решетчатых лотков к настенным или зажимным кронштейнам.  
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6016820
Тип	GKS 34 FT
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,021 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0616 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6016820



## Размеры



Размер	34 x 22
--------	---------

## Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее