Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002370



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.

St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6002370
Тип	GRB 90 110 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	105x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,78 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002370

Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	3,94 in
Высота	105 мм
Размер A	28 мм
Размер B	106 мм
Размер H	108 мм



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет