


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002226



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6002226
Тип	GRB 90 520 FT
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	55x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	19,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6531 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка


Артикульный номер: 6002226



Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	7,87 in
Высота	55 мм



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет