

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156035



Болт с шестигранной головкой M10x60 мм



CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156035
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M10x60mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,13 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	60 мм
Размер d	10 мм
Размер L	60 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156035



Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Размер под ключ	17