

Технический паспорт

Адаптерная пластина

Артикульный номер: 6346715



Адаптерная пластина с продольными отверстиями для универсального крепления на вертикальных стальных держателях и на стенах. На адаптерную пластину могут прикручиваться кронштейны типа AW 30, AW 55 и AW 80. Крепёжный болт для монтажа кронштейнов (тип SKS 12x40 GF) заказывается отдельно.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6346715
Тип	KA-AW 30 FT
Обозначение 1	Адаптерная пластина
Обозначение 2	для настенных кронштейнов
Производитель	OBO
Размер	400x102
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	247 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,5044 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Артикулный номер: 6346715