

Технический паспорт

Винты KGS, с приводным механизмом плюс-минус

Артикульный номер: 2003278



Винты для крепления приборов и крышек различных типов, с резьбой диаметром 3,2 мм.



CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2003278
Тип	KGS 40 G
Обозначение 1	Винт
Обозначение 2	для Штукатурка/полая стена
Производитель	OBO
Размер	Ø3,2mm,40mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,155 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Длина	40 мм
Размер L	40 мм

Технический паспорт

Винты KGS, с приводным механизмом плюс-минус

Артикульный номер: 2003278



Технические характеристики

Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	ПлюсМинус