

# Технический паспорт

## Комбинированная гайка А4

Артикулный номер: 6408930



Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

### Исходные данные

Артикулный номер	6408930
Тип	KM M10 A4
Обозначение 1	Комбинированная гайка
Обозначение 2	с запрессованной шайбой
Производитель	OBO
Размер	M10
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0529 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер d	10 мм
Размер h	10 мм

# Технический паспорт

Комбинированная гайка А4

Артикульный номер: 6408930



## Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
Размер под ключ	15
Самофиксирующийся	да
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	3/8 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник