Технический паспорт

Лента для защиты кромок, черная

Артикульный номер: 6072909



Лента для защиты кромок со стальной вкладкой, предназначенная для покрытия обрезных и оконечных краев кабельного лотка или металлоконструкции. Исполнение: черный цвет, устойчивость к УФ-излучению.

UV RESISTANT CE UKCA

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6072909
Тип	KSB 2 PVC
Обозначение 1	Лента для защиты кромок
Обозначение 2	для обрезных краев
Производитель	OBO
Цвет	черный
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Метр
Масса	8 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Лента для защиты кромок, черная

Артикульный номер: 6072909

Размеры



Длина	10 000 мм
Ширина	6,5 мм
Высота	10 мм
Размер h	10 мм
Размер h	0,39 in

Технические характеристики

Модель	Защитная лента
для материала толщиной макс.	2 мм
для материала толщиной макс.	0,08 in
для материала толщиной мин.	0,75 мм
для материала толщиной мин.	0,03 in
Подходит для	Кабельный лоток
Не содержит галогенов	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да