


# Технический паспорт

Кронштейн тоннельный на рейке, 1 полка

Артикульный номер: 6006901



Кабельный лоток для быстрой и простой прокладки кабеля в местах, где стандартная система кабельных лотков не может быть применена из-за нехватки места. Кабельный лоток имеет большую площадь и закругленный внешний кант для защиты кабеля.  
В соответствии со стандартом DIN VDE 0298-300 расстояние между опорами не должно превышать 0,8 м.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6006901
Тип	КТW 100 1 FT
Обозначение 1	Кабельная пластина
Обозначение 2	1 уровень
Производитель	OBO
Размер	140x200x123
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

Длина	198 мм
Ширина	122 мм
Высота	140 мм
Толщина листа	2 мм
Размер L	140 мм

# Технический паспорт

Кронштейн тоннельный на рейке, 1 полка

Артикульный номер: 6006901



## Технические характеристики

Кол-во поддонов	1 Сталь
Исполнение	Отдельный
F в кН на поддон	0,5 кН
C крепежным материалом	нет
Регулируемый	нет