

Технический паспорт

Зажим FT

Артикульный номер: 6221424



Зажим для создания ответвлений на одном уровне высоты. Для увеличения опорной поверхности кабеля используется вместе с угловыми вставками типа LEB.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6221424
Тип	LAS 110 FT
Обозначение 1	Зажим для создания ответвлений
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	H110mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	18,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4782 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим FT

Артикульный номер: 6221424



Размеры



Высота | 110 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет