

# Технический паспорт

## Угловая вставка FS

Артикульный номер: 6221246



Угловая вставка для увеличения радиуса и опорной поверхности кабеля.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6221246
Тип	LEB 50 FS
Обозначение 1	Угловая вставка
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	R500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	209,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,9245 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

Высота	45 мм
Размер а	500 мм

# Технический паспорт

Угловая вставка FS

Артикульный номер: 6221246



## Технические характеристики

Радиус	500 мм
--------	--------