

Технический паспорт

Крышка кабельного короба LK4 D 15

Артикульный номер: 6178480



Запасная крышка короба.
Заподлицо с полом с помощью заданных мест излома.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6178480
Тип	LK4 D 15
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для LK4 / LK4/N
Производитель	OBO
Размер	15mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	8,5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0952 кг CO ₂ e / 1 Метр

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	15 мм
Размер a	20 мм

Технический паспорт

Крышка кабельного короба LK4 D 15

Артикульный номер: 6178480



Технические характеристики

Для высоты короба	15 мм
Не содержит галогенов	нет
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C