

# Технический паспорт

## Внутренний угол для кабельного короба LKM 40040

Артикульный номер: 6249167



Внутренний угол для изменения направления коробов LKM (без крышки).  
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала  
осуществляется без дополнительных средств



**St** Сталь

**FSK** Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

### Исходные данные

Артикульный номер	6249167
Тип	LKM I40040RW
Обозначение 1	Внутренний угол
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	28 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,1943 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Внутренний угол для кабельного короба LKM 40040

Артикульный номер: 6249167



## Размеры

Длина	160 мм
Ширина	40 мм
Высота	44 мм
Размер a	160 мм



## Технические характеристики

Исполнение	Основание
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм