

# Технический паспорт

## Внутренний угол для короба LKM 60100

Артикульный номер: 6248144



Внутренний угол для изменения направления коробов LKM (без крышки).  
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала  
осуществляется без дополнительных средств



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6248144
Тип	LKM I60100FS
Обозначение 1	Внутренний угол
Производитель	OBO
Размер	60x100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,5995 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Внутренний угол для короба LKM 60100

Артикульный номер: 6248144



## Размеры

Длина	160 мм
Ширина	100 мм
Высота	64 мм
Размер a	160 мм



## Технические характеристики

Исполнение	Основание
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	да
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм