

Технический паспорт

Внутренний угол для короба LKM 60100

Артикульный номер: 6249639



Внутренний угол для изменения направления коробов LKM (без крышки).
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала
осуществляется без дополнительных средств



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6249639
Тип	LKM I60100RW
Обозначение 1	Внутренний угол
Производитель	OBO
Размер	60x100mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,6263 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Внутренний угол для короба LKM 60100

Артикульный номер: 6249639



Размеры

Длина	160 мм
Ширина	100 мм
Высота	64 мм
Размер a	160 мм



Технические характеристики

Исполнение	Основание
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	да
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм