Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV20

Артикульный номер: 6247431

Стыковый соединитель для соединения нижних частей короба. Для каждого стыка необходимо использовать отдельный стыковый соединитель в основании для надежной фиксации и сквозного выравнивания потенциалов.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6247431
Тип	LKM SV20
Обозначение 1	Соединитель
Производитель	OBO
Размер	20mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,19 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0252 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV20

Артикульный номер: 6247431

Размеры



Ширина	20 мм
Размер a	45 мм
Размер b	20 мм

Технические характеристики

Исполнение	Внутренний
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	20 x 20
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C