Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV40

Артикульный номер: 6247458

Стыковый соединитель для соединения нижних частей короба. Для каждого стыка сбоку вставляются два стыковых соединителя для надежной фиксации и сквозного выравнивания потенциалов.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6247458
Тип	LKM SV40
Обозначение 1	Соединитель
Производитель	OBO
Размер	40mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,047 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV40

Артикульный номер: 6247458

Размеры



Ширина	30 мм
Высота	30 мм
Размер a	76 мм
Размер b	30 мм

Технические характеристики

Исполнение	Внутренний
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 40 - 40 x 60
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C