
Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV80

Артикульный номер: 6247472

Стыковый соединитель для соединения нижних частей короба. Для каждого стыка сбоку вставляются два стыковых соединителя для надежной фиксации и сквозного выравнивания потенциалов.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6247472
Тип	LKM SV80
Обозначение 1	Соединитель
Производитель	OBO
Размер	80mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0726 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV80

Артикульный номер: 6247472

Размеры



Ширина	66 мм
Высота	66 мм
Размер a	75 мм
Размер b	66 мм

Технические характеристики

Исполнение	Внутренний
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	80 x 80
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C