Технический паспорт

Разделительная перегородка LKM TWS55

Артикульный номер: 6249876



Разделительная перегородка для кабельных коробов LKM глубиной 60 мм при наличии разных уровней напряжения.
Благодаря отверстиям на дне короба LKM уравнивание потенциалов переносится на разделительную перегородку.

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6249876
Тип	LKM TWS55
Обозначение 1	Перегородка
Производитель	OBO
Размер	55x2000mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	53 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,3103 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Разделительная перегородка LKM TWS55

Артикульный номер: 6249876

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	33 мм
Высота	55 мм
Размер a	55 мм

Технические характеристики

Исполнение	Отдельный
Вид крепления	Вставной
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C