

Технический паспорт

Фиксатор LKS 40 A2

Артикульный номер: 6017134



Фиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа.
Крепление на кронштейнах MWA 12, AW 15, AW 30 и AW 55 с помощью
винта FR5B M6x20, поставляемого в комплекте.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6017134
Тип	LKS 40 A2
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для лестничн. лотка L45 и L60
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1338 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Фиксатор LKS 40 A2

Артикульный номер: 6017134



Размеры

