


Технический паспорт

Фиксатор LKS 40 FT

Артикульный номер: 6221084



Фиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа.
Крепление на кронштейнах MWA 12, AW 15, AW 30 и AW 55 с помощью
винта FR5B M6x20, поставляемого в комплекте.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6221084
Тип	LKS 40 FT
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	д. каб лотк лест типа L45 и L60
Производитель	OBO
Размер	40x22
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0615 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Фиксатор LKS 40 FT

Артикульный номер: 6221084



Размеры

