

Технический паспорт

Навесная цепь 10 G

Артикульный номер: 6050360



Навесная цепь в соответствии со стандартом DIN 5686 для подвеса лотков для монтажа светильников.

CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6050360
Тип	LTK-K 10 G
Обозначение 1	Цепь
Производитель	OBO
Размер	10m
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Метр
Масса	19 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

Длина	10 000 мм
Ширина	12,5 мм

Технический паспорт

Навесная цепь 10 G

Артикульный номер: 6050360



Технические характеристики

Исполнение	Узловая цепь
Разрушающая нагрузка	0,9 кН
Прочность материала	2,6 мм