

# Технический паспорт

## Навесная цепь 25 G

### Артикульный номер: 6050370



Навесная цепь в соответствии со стандартом DIN 5686 для подвеса лотков для монтажа светильников.

CE

**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

#### Исходные данные

Артикульный номер	6050370
Тип	LTK-K 25 G
Обозначение 1	Цепь
Производитель	OBO
Размер	25m
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Метр
Масса	19 кг
Единица веса	кг/100 м

#### Размеры

Длина	25 000 мм
Ширина	12,5 мм

# Технический паспорт

Навесная цепь 25 G

Артикульный номер: 6050370



## Технические характеристики

Исполнение	Узловая цепь
Разрушающая нагрузка	0,9 кН
Прочность материала	2,6 мм