

# Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6225274



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.  
Соединители заказываются отдельно.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6225274
Тип	LT 640 R3 A4
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	635,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	34,8651 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6225274



## Размеры

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер В	400 мм
Размер R	300 мм

## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм