

Технический паспорт

Скользкая гайка с пружиной ZL

Артикульный номер: 1147306



Скользкая гайка с пружиной для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141



St Сталь

F огневое цинкование

Исходные данные


Артикульный номер	1147306
Тип	MS41SNF M6 F
Обозначение 1	Скользкая гайка с пружиной
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0902 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Скользящая гайка с пружиной ZL

Артикульный номер: 1147306

Размеры



Длина	35 мм
Ширина	20 мм
Высота	6 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
С пружиной	да