


Технический паспорт

Скользящая гайка, A4

Артикульный номер: 1147190



Скользящая гайка для профильной рейки MS5030



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1147190
Тип	MS50SN M10 A4
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,35 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,305 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка, А4


Артикульный номер: 1147190



Размеры



Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм



Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
С пружиной	нет