


Технический паспорт

Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147160



Скользящая гайка для профильной рейки MS5030



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1147160
Тип	MS50SN M8 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,55 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,168 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка ZL


Артикульный номер: 1147160



Размеры



Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм



Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
С пружиной	нет