

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом HDMI, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



Разъем HDMI, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, короткий соединительный кабель HDMI в исполнении гнездо-гнездо. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC поликарбонат


Исходные данные		
Артикульный номер	6104829	
Тип	MTG-HD F SWGR1	
Обозначение 1	Мультимедийная рамка HDMI	
Обозначение 2	с кабелем, гнездо-гнездо	
Производитель	OBO	
Размер	45x45mm	
Цвет	цвет: черный; RAL 7021	
Материал	Поликарбонат	
Минимальная единица продажи	1	
Единица расхода	Шт.	
Масса	6 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом HDMI, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	HDMI
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой