

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом DVI-I, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем



Мультимедийная рамка с разъемом DVI-I, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, короткий соединительный кабель DVI-I с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо) Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104766
Тип	MTS-DVI F RW1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка DVI
Обозначение 2	с кабелем, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом DVI-I, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой