


Технический паспорт

T-образная секция Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041920



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041920
Тип	RAAM 110 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	53,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041920



Размеры



Ширина	100 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм