


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение FT

Артикульный номер: 7121205



T-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

CEUK
CA


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7121205
Тип	RAA 615 FT
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с 2 угловыми соединениями
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	43,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	150 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение FT

Артикульный номер: 7121205



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм