

Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° FS

Артикульный номер: 6036410



Крышка для фасонной детали 45° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6036410
Тип	RBD 45 500 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для угловой секции 45°
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	118 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° FS

Артикульный номер: 6036410



Размеры



Длина	525 мм
Ширина	500 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С