


Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD

Артикульный номер: 6037552



Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6037552
Тип	RBD W 600 DD
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для регулируемой угл.секции
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	274 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD

Артикульный номер: 6037552



Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Количество шпингалетов	2 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C