

Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041846



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041846
Тип	RBM 90 140 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	323,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° Magic 110 FS

Артикульный номер: 6041846



Размеры



Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием