Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT

Артикульный номер: 6037330



Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

CE UK CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6037330
Тип	RB W 150 FT
Обозначение 1	Угловая секция
Обозначение 2	горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	110x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	373,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT

Артикульный номер: 6037330

Размеры



Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм
Размер L	992 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Модель	Жесткая угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	24 Сталь
Толщина борта	1,25 мм