


# Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2

Артикульный номер: 6037158



Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6037158
Тип	RB W 640 A2
Обозначение 1	Угловая секция
Обозначение 2	горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	217,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 А2



Артикульный номер: 6037158

## Размеры



Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	400 мм
Размер L	834 мм
Размер R	50 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Модель	Регулируемый угол_в сборе
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	14 Сталь
Толщина борта	1,25 мм