


Технический паспорт

Соединитель для компенсации теплового расширения
DD

Артикульный номер: 6065974



Соединитель для выравнивания по длине при изменении температуры.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6065974
Тип	RDV 610 DD
Обозначение 1	Соед-ль для комп-ии расширения
Обозначение 2	для каб-х лотков, с шурупами
Производитель	OBO
Размер	60x100x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	56,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,8394 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель для компенсации теплового расширения
DD


Артикульный номер: 6065974



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	57 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	10 мм
Размер L	200 мм



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет