

# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 85 FS

Артикульный номер: 7006462



Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.  
Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7006462
Тип	RGBV 810 FS
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	85x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	244 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Толщина листа	1 мм
Размер R	400 мм

# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 85 FS

Артикульный номер: 7006462



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Модель	Регулируемый угол_в сборе
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен