


# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни  
Артикульный номер: 7409282



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).



 Латунь

## Исходные данные


Артикульный номер	7409282
Тип	RKSRN2UZD3R4MS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Производитель	OBO
Размер	Ø215mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	208 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни  
Артикульный номер: 7409282



## Размеры



Размер h 94 мм

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	6
Количество монтажных коробок	2
Количество накладок для вывода кабеля	1
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Отсоединяемая крышка	да
Высота пола мин.	94 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для монтажного основания	250/350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT3
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с  
кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни  
Артикульный номер: 7409282



## Технические характеристики

Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	20 мм