


# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FS

Артикульный номер: 7004710



Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.  
Детали крепления заказывается отдельно.

CE


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7004710
Тип	RK 150 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1100 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FS

Артикульный номер: 7004710



### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм