


Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,
номинальный размер 350-3, класс нагрузки 2
Артикульный номер: 7405952



Усиленная кассетная рамка "глухая", применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7405952
Тип	RK SL2 V3 20
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	383x383x20
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1346 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Размер A	424 мм
Размер B	388 мм
Размер C	382 мм
Размер h	20 мм

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,
номинальный размер 350-3, класс нагрузки 2
Артикульный номер: 7405952



Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Толщины стяжки мин.	70 мм
Высота пола мин.	90 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Длина, монтажный размер	390 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP00
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP44
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	да
Класс тяжелых нагрузок	20 kN (OBO SL2)
Толщины напольного покрытия	14 мм