


Технический паспорт

Т-образная секция 35 FT

Артикульный номер: 6038010



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6038010
Тип	RT 310 FT
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	58,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 35 FT

Артикульный номер: 6038010



Размеры



Ширина	100 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	9 Сталь
Толщина борта	1,25 мм