

Технический паспорт

Стальная труба V4A

Артикульный номер: 2046751



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046751
Тип	S20W A4
Обозначение 1	Труба из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø20, 3000mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Метр
Масса	46,9 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7924 кг CO ₂ / 1 Метр

Технический паспорт

Стальная труба V4A

Артикульный номер: 2046751



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	20 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M20
Размер t	1 мм



Технический паспорт

Стальная труба V4A

Артикульный номер: 2046751



Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	очень тяжелый (4000 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 400 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	да
Установка на открытом воздухе	да
Код классификации	55571
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	очень тяжелая (6,8/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да