


Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110,
неперфорированный, FS
Артикульный номер: 6059842



Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6059842
Тип	SKSMU 130 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток SKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	110x300x3050
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	639,442 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110,
неперфорированный, FS
Артикульный номер: 6059842



Размеры



Длина	3 050 мм
Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	328 см ²
Полезное поперечное сечение	32800 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110, неперфорированный, FS

Артикульный номер: 6059842

