Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10 A2

Артикульный номер: 6418255

Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.



CE

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6418255
Тип	SKS 10x90 A2
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с гайкой и шайбы
Производитель	OBO
Размер	M10x90
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	10,038 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3594 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10 A2

Артикульный номер: 6418255

Размеры



Длина	90 мм
Размер d	10 мм
Размер L	90 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Резьба	M 10 x 90
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	90 мм
Шаг резьбы	1,5 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Размер под ключ	17
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет