

Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10, цвет черный, G

Артикульный номер: 6418251



Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.



St Сталь

GSP Electrogalvanised, black-passivated

Исходные данные

Артикульный номер	6418251
Тип	SKS M10x80 G SW
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с гайкой и шайбы
Производитель	OBO
Размер	M10x80
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	6,31 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10, цвет черный, G

Артикульный номер: 6418251



Размеры



Длина	80 мм
Размер d	10 мм
Размер L	80 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M 10 x 80
Метрическая резьба	10
Шаг резьбы	1,5 мм
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Размер под ключ	17
Полная резьба	да