Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток лестничного типа, 3 м
Артикульный номер: 6010482

Вертикальный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии и должен быть собран на месте.

Для этого необходимо использовать зажимную скобу тип 2056U.

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6010482
Тип	SLM 50 C40 4 FT
Обозначение 1	Каб лоток лест тип д.бол нагр
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	400x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	627,833 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток лестничного типа, 3 м
Артикульный номер: 6010482

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	50 мм
Размер B	400 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	U-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм
Толщина борта	2,5 мм